


# eje de guía FDG-40- -ZR-RF

Número de artículo: 538792

FESTO



## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	40
Carrera	1 ... 5.000 mm
Reserva de carrera	136 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía de rodillos
Construcción	Guía
Aceleración máxima	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocidad máxima	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento de superficie de 2º grado lx	2.479E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de superficie de 2º grado ly	946,3E+03 mm <sup>4</sup>
Fuerza Fy máxima	300 N
Fuerza Fz máxima	300 N
Momento Mx máximo	18 Nm
Fuerza de desplazamiento	5 ... 35 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	59,1 g
Tipo de fijación	con accesorios
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Material de la tapa	PA
Material del carril de guía	Acero
Material del elemento de guía	Acero
Material de la carcasa	Aluminio anodizado