


# Compensador de par FKC-40

Número de artículo: 538962

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                                           | Valor                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                                                                   | 40                                |
| Desviación radial +/-                                                    | 2.5 mm                            |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                                  | 1 - riesgo de corrosión bajo      |
| Conformidad PWIS                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura ambiente                                                     | -10 °C...60 °C                    |
| Carga permisible máxima de corta duración en el sentido de la fuerza +/- | 3000 N                            |
| Carga permisible máxima de larga duración en el sentido de la fuerza +/- | 1400 N                            |
| Peso del producto                                                        | 180.2 g                           |
| Nota sobre el material                                                   | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la articulación                                              | Reforzado con PA                  |
| Material del perno con articulación de bola                              | Acero de alta aleación            |
| Material de la placa                                                     | Aleación de forja de aluminio     |