


Filtros silenciadores LFU-1/4

Número de artículo: 539132

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	G1/4
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	1 µm
Purga de condensado	Giro manual
Presión de funcionamiento	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Caudal contra atmósfera	4000 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Reducción del ruido	Reducción de 40 dB
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	190 g
Conexión neumática	G1/4
Material del cuerpo	PP