

# Caja tomacorriente MSSD-C-M16

Número de artículo: 539709

FESTO



## Hoja de datos

| Característica               | Valor                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de conexión       | 50                                                                                   |
| Tipo de fijación             | En la electroválvula con tornillo central M3                                         |
| Posición de montaje          | Cualquiera                                                                           |
| Peso del producto            | 38 g                                                                                 |
| Conexión eléctrica           | 3 pines<br>Zócalo acodado<br>Forma A<br>según DIN NE 175301-803<br>Forma rectangular |
| Racor de cables              | M16                                                                                  |
| Diámetro del cable admisible | 6 mm...8 mm                                                                          |
| Sección de cable             | 1.5 mm²                                                                              |
| Grado de protección          | IP65<br>Según IEC 60529                                                              |
| Temperatura ambiente         | -20 °C...115 °C                                                                      |
| Conformidad PWIS             | VDMA24364-B2-L                                                                       |
| Nota sobre el material       | Conformidad con la Directiva RoHS                                                    |
| Material del cuerpo          | Reforzado con PA                                                                     |
| Material de las juntas       | HNBR                                                                                 |