Caja tomacorriente
MSSD-EB-M12

Número de artículo: 539712

Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	50
Tipo de fijación	En electroválvula con tornillo central M2,5
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	11 g
Conexión eléctrica	3 pines Zócalo acodado Forma C según DIN NE 175301-803 Forma rectangular
Racor de cables	M12
Diámetro del cable admisible	4 mm...6 mm
Sección de cable	1.5 mm²
Grado de protección	IP65 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...125 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de las juntas	HNBR