

Caja tomacorriente MSSD-V-M16

Número de artículo: 539713

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	50
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	35 g
Conexión eléctrica	3 pines Zócalo acodado Forma B según DIN NE 175301-803 Forma rectangular
Racor de cables	M16
Diámetro del cable admisible	6 mm...8 mm
Sección de cable	0.75 mm ²
Grado de protección	IP65 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...115 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de las juntas	HNBR