

Placa base conexiones laterales

VABF-S4-1-A2G2-G14

Número de artículo: 539721

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	26 mm
Basado en la norma	ISO 15407-2
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	217 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio