


Combinación de válvulas reguladoras de presión LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Número de artículo: 540040

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	DB
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	En regleta P Válvula reguladora del émbolo de accionamiento directo
Función del regulador	Presión inicial constante Con escape de aire secundario Con flujo inverso
Presión de funcionamiento	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Margen de regulación de presión MPa	0.05 MPa...0.7 MPa
Margen de regulación de presión	0.4 bar...40 bar 7.25 psi...101.5 psi
Histéresis máxima de la presión	0.5 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1000 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	500 g
Tipo de fijación	En panel frontal Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/4
Material del tornillo de cierre	Acero Galvanizado
Material del perno distanciador	Aleación de aluminio forjado
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado
Material del anillo de junta	PVC
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Reforzado con PA