


Unidad actuadora de válvula de bola VZPR-BPD-22-R1

Número de artículo: 540514

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de bola de 2 vías Actuador giratorio
Tipo de accionamiento	Eléctrico Neumático
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	CNOMO Con rosca interior
Conexión de las válvulas de proceso	Rp1
Indicador de posición de conmutación	Sentido del botón = sentido del flujo
Diámetro nominal DN	25
Presión de funcionamiento del actuador	1 bar...8.4 bar
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	40
Temperatura del medio	-20 °C...150 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	1800 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo