

Unidad actuadora de válvula de bola VZPR-BPD-22-R2

Número de artículo: 540517

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de bola de 2 vías Actuador giratorio
Tipo de accionamiento	Eléctrico Neumático
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	CNOMO Con rosca interior
Conexión de las válvulas de proceso	Rp2
Indicador de posición de conmutación	Sentido del botón = sentido del flujo
Diámetro nominal DN	50
Presión de funcionamiento del actuador	1 bar...8.4 bar
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	25
Temperatura del medio	-20 °C...150 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	5400 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo