Kit de manómetro
DPA-40-10-MA-SET

Número de artículo: 540781

Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 837-1
Magnitud nominal manómetro	27
Forma constructiva	Manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Presión de funcionamiento	10 bar
Clase de precisión de medición	4
Grado de protección	IP43
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de montaje	Cualquiera
Conexión neumática	R1/8
Peso del producto	16 g