

Placa de alimentación VMPA-FB-SP-V

Número de artículo: 541082

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 25 %
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	200 g
Conexión eléctrica	3 pines M18
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Reforzado con PA
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio