

Placa base-SET MS4-AGC-EX

Número de artículo: 541551

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	128 g
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material de los tornillos	Acero