



# unión en T

## NEDU-M8D3-M12T4

Número de artículo: 541597

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Frecuencia de conexión	500
Margen de tensión de funcionamiento AC	60 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	60 V
Tensión de funcionamiento nominal AC	60 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	60 V
Resistencia a la corriente	4 A
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 85 °C
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Par de apriete máx.	0,3 Nm en M8 0,5 Nm en M12
Peso del producto	16,9 g
Conexión eléctrica	según NE 60947-5-2 Conectores tipo clavija / Conectores tipo zócalo M12x1 / M8x1 4 contactos / 3 contactos
Tipo de fijación	atornillable
Color del cuerpo	Negro
Información sobre el material de la tuerca	latón cromado niquelado
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del cuerpo	Reforzado con TPE-U(PU)
Información sobre el material del contacto crimp	latón Dorado