

Tope KYC-40

Número de artículo: 541694

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Ajuste fino	15 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso del producto	1525 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo de tope	Acero Galvanizado
Material de la escuadra de tope	Fundición de acero
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado
Material de la tapa	POM
Material de la abrazadera	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las tuercas	Acero Galvanizado