


Placa aisladora de presión vertical VABF-S4-1-L1D1-C

Número de artículo: 542885

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Anchura | 26 mm |
| Basado en la norma | ISO 15407-2 |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Presión de funcionamiento | 1 MPa 10 bar |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | Según la Directiva de baja tensión de la UE |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado de protección | IP65 NEMA 4 |
| Medio de mando | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso del producto | 273 g |
| Tipo de fijación de concatenación en altura | Sobre placa de enlace Sobre placa base individual |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |