


# Pick&Place DHSP-HMPL20-HMPL16

Número pieza: 542974

FESTO

Compuesto de ejes de manipulación ligeros, compacto y modular con cartucho de bloqueo y posición intermedia. Interfaces definidos para el programa de pinzas y giro de Festo. Puede pedirse como conjunto para el montaje o montado e instalado completamente.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pick&Place 1.0
carga útil	0 ... 2 kg
Accionamiento eje Z	HMPL-16
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Posición intermedia, eje Z	simple
Carrera eje Z	0 ... 160 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,02 mm
Accionamiento eje Y	HMPL-20
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Posición intermedia, eje Y	simple
Carrera eje Y	0 ... 200 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,02 mm