Conjunto de sujeción axial
EAMM-A-D32-42A

Número de artículo: 543148



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	48 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.28 kgmm²
Momento de giro transmisible	1.1 Nm
Peso del producto	140 g
Código de interfaz del actuador	D32 D32C
Código de interfaz, entrada motor	42A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS