Pieza de conexión
KVI-CP-3-SSD

Número de artículo: 543252

Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Peso del producto	48 g
Conexión eléctrica	5 pines Zócalo Zócalo recto / Conector recto M9 Conector
Margen de tensiones de servicio DC	60 V
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material del cuerpo	Latón Niquelado
Material de las juntas	NBR
Posición de montaje	Cualquiera