

Módulo electrónico
VMPA1-FB-EMS-D2-8
Número de artículo: 543331



Hoja de datos

Característica	Valor
Diagnosis	Condition Monitoring Rotura de cable por bobina magnética Cortocircuito válvulas Baja tensión en válvulas
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Cantidad máxima de bobinas	8
Consumo de corriente con tensión de carga	3 mA
Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento	8 mA
Corriente nominal de arranque por bobina magnética	58 mA a 24 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	9 mA después de 24 ms
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	20 g
Material del cuerpo	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS