

Módulo electrónico
VMPA2-FB-EMG-D2-4
Número de artículo: 543334

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diagnosis	Condition Monitoring Rotura de cable por bobina magnética Cortocircuito válvulas Baja tensión en válvulas
Cantidad máx. de posiciones de válvula	2
Cantidad máxima de bobinas	4
Consumo de corriente con tensión de carga	23 mA
Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento	8 mA
Corriente nominal de arranque por bobina magnética	99 mA a 24 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	18 mA después de 24 ms
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	20 g
Material del cuerpo	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS