



Placa de regulación VMPA1-B8-R1C2-C-10

Número de artículo: 543339

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Anchura | 10.5 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Concatenación en altura neumática | Regulador de presión para 1 |
| Función del regulador | Presión inicial constante Con escape de aire secundario |
| Selección adicional de manómetro | Es posible |
| Margen de regulación de presión | 0.5 bar...8.5 bar |
| Presión de entrada 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado de protección | IP65 Según IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Par de apriete máx. | 0.25 Nm |
| Peso del producto | 73.8 g |
| Tipo de fijación de concatenación en altura | Sobre placa de enlace |
| Conexión del manómetro | M5 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del panel de mando | PA |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del cuerpo del regulador | PA |