

Nodo multipolo VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Número de artículo: 543414

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	16 en válvulas biestables 32 con válvulas monoestables
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	459 g
Control eléctrico	Multipolo
Conexión eléctrica	Cable con conector
Material de la tapa	PA
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio