

Nodo multipolo VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Número de artículo: 543415

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	16 con válvulas monoestables 8 en válvulas biestables
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	539 g
Control eléctrico	Multipolo
Conexión eléctrica	19 pines Conector Según CNOMO E03.62.530.N
Material de la tapa	PA
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio