


Unidad de indicación y control FED-1010

Número pieza: 543516

FESTO

Unidad de indicación y control con pantalla gráfica LCD para la conexión a sistemas PLC.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Profundidad de montaje	91 mm
altura	232 mm
largo	287 mm
Intensidad máx. en panel frontal	5 mm
Memoria de usuario	32 Mbyte
Reloj de tiempo real	sí
Desviación reloj de tiempo real	130 s / mes
Cantidad de colores	64 k
Display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	10,4"
Batería de reserva	3 V / 270 mA litio
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Resolución del display	VGA, 640x480 Pixel
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	1,2 A
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 montaje frontal, IP20 montaje trasero
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Homologación	C-Tick
Peso del producto	2.250 g
Interface AUX	Sub-D 9 contactos Conector tipo zócalo
Interface de impresora	RS232 Sub-D 15 contactos Conector tipo zócalo
Interface PLC	RS232 Sub-D 15 contactos Conector
Interface USB	sí
interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. interfaces Ethernet con óptica 10 MBd
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Certificación según NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D