

# Secador de aire de membrana LDM1-D-MAXI-600

Número de artículo: 543665

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Maxi                                          |
| Serie                                              | D                                             |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°                               |
| Forma constructiva                                 | Secador de membrana                           |
| Presión de funcionamiento                          | 3 bar...12.5 bar                              |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 600 l/min                                     |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Reducción del punto de condensación bajo presión   | 20 K                                          |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado              |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura de almacenamiento                      | -20 °C...60 °C                                |
| Temperatura del medio                              | 2 °C...50 °C                                  |
| Temperatura ambiente                               | 2 °C...50 °C                                  |
| Peso del producto                                  | 2100 g                                        |
| Tipo de fijación                                   | Con accesorios                                |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc                   |
| Material de la funda                               | Aleación de forja de aluminio                 |