


zócalo para cable NECU-M8G4

Número de artículo: 544392

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro máximo admisible del cable	3,5 ... 5 mm
Basado en la norma	EN 61984
Posición de montaje	indistinto
Frecuencia de conexión	500
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 30 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Resistencia a la corriente	3 A
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 80 °C
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Par de apriete máx. conector tipo clavija	0,3 Nm
Peso del producto	9,5 g
Sección de la conexión	0,14 ... 0,5 mm ²
Conexión eléctrica	Conector recto tipo zócalo M8x1 4 contactos
Tipo de fijación	con tuerca moleteada
Color del cuerpo	Negro
Información sobre el material de la tuerca	latón níquelado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	níquelado CuZn PBT
Información sobre el material del contacto crimp	latón Dorado