

Retenedor CPE14-H5-SET

Número de artículo: 544395

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx.	1.2 Nm
Peso del producto	28 g
Tipo de fijación	Enroscable
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del retenedor	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero Galvanizado