

# Caperuza NECV-S1W37

Número de artículo: 545974

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Campo de aplicación	Solo para el terminal de válvulas con conector multipolo VTSA/VTSA-F
Peso del producto	180 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	37
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	37
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	3 tornillos M4
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Contactos de crimpado
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	2 A
Resistencia a los picos de tensión	1 kV
Racor de cables	M20x1,5
Diámetro del cable	5 mm...13 mm
Sección nominal del cable	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material del cuerpo	PA