


# Distribuidor FCK-3-PK-4-N

Número de artículo: 546066

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	10 g
Conexión neumática 1	Para boquilla estriada de diámetro interior de 4 mm con tuerca de unión
Conexión neumática 2	Para boquilla estriada diámetro interior 3 mm con tuerca
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado