


Distribuidor FCK-3-PK-6-N

Número de artículo: 546067

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	14 g
Conexión neumática 1	Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca de unión
Conexión neumática 2	Para boquilla estriada diámetro interior 3 mm con tuerca
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado