

Racor de unión rápida CK-1/2-PK-9

Número de artículo: 546069

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	9 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Posición de montaje	Cualquiera
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2	Para boquilla estriada diámetro interior 9 mm con tuerca
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado