

Módulo del punto de consigna MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Número de artículo: 546224

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación del valor nominal activo	Diodo emisor de luz amarillo
Indicación de dispuesto para el funcionamiento	Diodo emisor de luz verde
Margen de tensiones de servicio DC	20 V...30 V
Resistencia de entrada de la entrada externa de valor nominal	Típico 100 kOhm
Resistencia de entrada de la entrada de valor nominal	3 kOhm
Tensión de salida regulable	0 V...10 V
Consumo de potencia a 24VDC	1.5 W
Corriente de salida máx.	27 mA
Ondulación residual	10 %
Tensión de la entrada externa de valor nominal	0 V...10 V
Tensión de alimentación para ajuste del valor teórico	10 V...10.6 V
Corriente de alimentación para ajuste del valor nominal	6 mA...6.36 mA
Potenciómetro para entrada externa de valor nominal	2.5 kOhm...10 kOhm
Certificación	C-Tick
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	80 g
Sección de cable	2.5 mm²
Conexión eléctrica	Borne atornillado
Tipo de fijación	Con perfil DIN