

**Tubo de plástico**  
**PAN-4X0,75-NT**  
Número de artículo: 546284

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro exterior                                      | 4 mm                                                                                                                                                                          |
| Radio de curvatura relevante para el caudal            | 18 mm                                                                                                                                                                         |
| Diámetro interior                                      | 2.9 mm                                                                                                                                                                        |
| Radio de flexión mín.                                  | 12 mm                                                                                                                                                                         |
| Características de los tubos flexibles                 | Con aptitud para cadenas de energía                                                                                                                                           |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                                                                         |
| Certificación                                          | TÜV                                                                                                                                                                           |
| Clasificación marítima                                 | Véase el certificado                                                                                                                                                          |
| Organismo que expide el certificado                    | B 013277 0506 00                                                                                                                                                              |
| Medio de funcionamiento                                | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                 |
| Conformidad PWIS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                                   | -30 °C...80 °C                                                                                                                                                                |
| Peso del producto según la longitud                    | 0.006 kg/m                                                                                                                                                                    |
| Conexión neumática                                     | Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm<br>Para boquilla enchufable diámetro interior 3 mm con tuerca de unión<br>Para boquilla enchufable de diámetro interior 3 mm |
| Color                                                  | Natural                                                                                                                                                                       |
| Dureza Shore                                           | D 55 +/-3                                                                                                                                                                     |
| Nota sobre el material                                 | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                                                             |
| Material del tubo flexible                             | TPE-A                                                                                                                                                                         |