

válvula básica LFMB-D-MINI-A-U



Número de artículo: 546442

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

sin placas de conexión roscadas con perno roscado FRB, filtro de 1 µm, con funda de protección.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Serie | D |
| Tamaño | Mini |
| Construcción | Filtro de fibras |
| Grado de filtración | 1 µm |
| Purga del condensado | completamente automático |
| Presión de funcionamiento | 21 ... 180 Psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes |
| Grado de eficacia del filtro | 99,99 % |
| Cantidad máxima del condensado | 0,748 oz(l) |
| Funda de protección | Funda protectora metálica |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | 33,8 ... 140 °F |
| Temperatura ambiente | 14 ... 140 °F |
| Temperatura de almacenamiento | 14 ... 140 °F |
| Contenido residual de aceite | 0,0000135 oz/yd3 |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto con accesorios a elegir: |
| Posición de montaje | vertical +/- 5° |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Material del filtro | Fibra de borosilicato |
| Material de la funda | PC |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Peso del producto | 8,75 oz |