

Placa base PBL-3/4-D-MAXI-R

Número de artículo: 546508

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	165 g
Conexión neumática 1	G3/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de cinc
Material del anillo de junta	NBR
Material de los tornillos	Acero