

**Adaptador  
AD-G1-1NPT-I**  
Número de artículo: 546546

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                             | Valor                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro nominal                                           | 21.4 mm                           |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar...10 bar                |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo      |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...60 °C                    |
| Par de apriete máx. de la conexión neumática 1             | 90 Nm                             |
| Par de apriete máx. de la conexión neumática 2             | 35 Nm                             |
| Peso del producto                                          | 212.68 g                          |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1                 |
| Conexión neumática 2                                       | Rosca interior 1 NPT              |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas                                     | PVC                               |
| Material del cuerpo                                        | Acero cincado                     |