

**Adaptador
AD-1NPT-G1-I**
Número de artículo: 546547

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	24.2 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	35 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	90 Nm
Peso del producto	218.86 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior 1 NPT
Conexión neumática 2	Rosca interior G1
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	PVC
Material del cuerpo	Acero cincado