



# **Placa de regulación** **VABF-S1-1-R1C2-C-6** Número de artículo: 546817

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                              | Valor                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                                     | 42 mm                                                                        |
| Basado en la norma                          | ISO 5599-1                                                                   |
| Posición de montaje                         | Cualquiera                                                                   |
| Concatenación en altura neumática           | Regulador de presión para 1                                                  |
| Función del regulador                       | Presión inicial constante<br>Con escape de aire secundario                   |
| Selección adicional de manómetro            | Es posible                                                                   |
| Margen de regulación de presión MPa         | 0.05 MPa...0.6 MPa                                                           |
| Margen de regulación de presión             | 0.5 bar...6 bar<br>7.25 psi...87 psi                                         |
| Presión de entrada 1                        | 0.5 bar...10 bar                                                             |
| Presión de entrada 1 Mpa                    | 0.05 MPa...1 MPa                                                             |
| Presión de entrada 1 psi                    | 7.25 psi...145 psi                                                           |
| Medio de funcionamiento                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando        | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC     | 0 - sin riesgo de corrosión                                                  |
| Conformidad PWIS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Grado de protección                         | IP65<br>NEMA 4                                                               |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C                                                                |
| Peso del producto                           | 640 g                                                                        |
| Tipo de fijación de concatenación en altura | Sobre placa de enlace<br>Sobre placa base individual                         |
| Conexión del manómetro                      | Con abrazadera de sujeción                                                   |
| Nota sobre el material                      | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del panel de mando                 | PA                                                                           |
| Material del cuerpo del regulador           | Fundición inyectada de aluminio                                              |