


Filtro de vacío VAF-DB-1/4

Número de artículo: 547261

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Vertical
Grado de filtración	80 µm
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...0 bar
Nota sobre la presión de funcionamiento	Aplicación solo con sistemas de vacío abiertos
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Par de apriete máx.	8.7 Nm
Peso del producto	71 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con soporte para pared/superficie plana
Conexión neumática	G1/4
Conexión de vacío	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	PE
Material del cuerpo	Reforzado con PP
Material de la funda	PA
Eficiencia del impulso de eyección	7 bar