

Elemento de posicionamiento SMM-10

Número de artículo: 547942

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	10
Forma constructiva	Para ranura redonda
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Tipo de fijación	aprimonado con ranura en T Se puede insertar longitudinalmente en la ranura
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación