


Interfaz de ejes SPC-AIF-MTS-2

Número de artículo: 548128

FESTO

Para actuador lineal DGCI.



Hoja de datos

Característica	Valor
Consumo de corriente máximo de la válvula proporcional	1,1 A
Consumo de corriente típico, tarjeta	200 mA
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Resistencia permanente a choques según DIN/IEC 68 parte 2-82	controlado según grado 2
Humedad relativa del aire	95% sin condensación
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Resistencia a vibraciones según DIN/IEC 68 parte 2-6	controlado según grado 2
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	300 g
Conexión eléctrica, válvula proporcional	Conector forma redondo M9 7-pin
Conexión eléctrica, encoder de desplazamiento	5 contactos Conector tipo zócalo M9 forma redondo
Conexión eléctrica, AIF IN	Conector forma redondo M9 5 contactos
Conexión eléctrica, AIF OUT	Conector tipo zócalo forma redondo M9 5 contactos