


Tapa ciega CPX-M-AK-C

Número de artículo: 548753

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	30 mm
Altura	58 mm
Longitud	22 mm
Certificación	UL94 V0
Peso del producto	54 g
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc Niquelado
Material de las juntas	NBR
Humedad relativa del aire	5 - 90 % Sin condensación