


Tapa CPX-M-AK-M

Número de artículo: 548754

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	11,5 mm
Altura	13 mm
Longitud	49 mm
Peso del producto	15 g
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Material de los tornillos	Acero Galvanizado
Material de las juntas	NBR
Material de la tapa	Fundición inyectada de aluminio
Humedad relativa del aire	5 - 90 % Sin condensación