

Nodo multipolo

VABE-S6-LT-C-S10-R5

Número de artículo: 549047

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10 en válvulas biestables 20 con válvulas monoestables
Corriente total máxima	10 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	790 g
Número de conexiones eléctricas	10
Control eléctrico	Multipolo
Conexión eléctrica	5 pines M12 Conector
Material de la tapa	PA
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio