

Tapa
VAEM-S6-C-S10-R5
Número de artículo: 549049

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10 en válvulas biestables 20 con válvulas monoestables
Corriente total máxima	10 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	230 g
Número de conexiones eléctricas	10
Conexión eléctrica	5 pines M12 Conector
Material del cuerpo	PA