

Bobina magnética MD-2-24VDC-PA

Número de artículo: 549903

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Tiempo de conexión	100%
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 6,8 W
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
Par de apriete máximo del racor	0.5 Nm
Peso del producto	110 g
Conexión eléctrica	según DIN NE 175301-803
Tipo de fijación	Con tuerca moleteada
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la bobina magnética	Duroplast Cobre Acero
Material del devanado	Cobre