

Bobina magnética MD-2-110VAC-PA

Número de artículo: 549904

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Posición de montaje	Cualquiera
Tiempo de conexión	100%
Factor de rendimiento cos {phi}	0.7
Valores característicos de las bobinas	110 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 14,5 VA, potencia de retención de 10,5 VA
Fluctuaciones de frecuencia admisibles	+/- 10 %
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
Par de apriete máximo del racor	0.5 Nm
Peso del producto	110 g
Conexión eléctrica	según DIN NE 175301-803
Tipo de fijación	Con tuerca moleteada
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la bobina magnética	Duroplast Cobre Acero
Material del devanado	Cobre