

Bobina magnética MH-2-110VAC-PA

Número de artículo: 549907

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Indicador de posición de conmutación	No
Tiempo mín. de arranque	12 ms
Tiempo de conexión	100%
Factor de rendimiento $\cos \{\phi\}$	0.7
Valores característicos de las bobinas	110 V AC: 14,0 VA
Fluctuaciones de frecuencia admisibles	+/- 10 %
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65
Nota sobre el grado de protección	IP00 sin caja tomacorriente del aparato
Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
Par de apriete máximo del racor	2 Nm
Peso del producto	150 g
Conexión eléctrica	según DIN NE 175301-803
Tipo de fijación	Con contratuerca
Material de la bobina magnética	Duroplast Cobre Acero
Material del devanado	Cobre