

Conector tipo zócalo con cable KMYZ-4-5,0-B-EX

Número de artículo: 550482

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clasificación marítima	Véase el certificado
Tipo de fijación	En electroválvula con tornillo central M2
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	62,5 g
Conexión eléctrica	Zócalo acodado Cable Forma rectangular MSZB
Margen de tensiones de servicio DC	3 V...36 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	1 A
Resistencia a los picos de tensión	900 V
Conexión a conductor protector	No disponible
Longitud del cable	5 m
Propiedades del cable	Estándar
Estructura de cable	2 x 0,35 mm ²
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material del cuerpo	PA
Material de los contactos crimp	Bronce